


Információs lap

A HL90PrBlue váltja a HL90Pr családot



2022. év májusától a HL90Pr padlóösszefolyó család lefolyóit egy új fejlesztésű, nagyobb tudású szifonnal látjuk el, mely a HL541 Primus Blue zuhanyösszefolyónál már jól vizsgázott. A HL90Pr család lefolyótestein annyit változtattunk, hogy a PE alapanyag helyett a jobb tulajdonságokkal rendelkező, hőtürobóbb PP-ből készítjük azokat. A változás érinti a HL90Pr, HL90Pr-3000, HL90Pr-3020 komplett lefolyókat és a HL90K és HL90KH lefolyótesteket.

A lefolyótest lapos kialakítása maradt 57mm.

A változások részletesen:

- Primus Blue Szifonbetét






A szabadalmaztatott Primus Blue szifonbetét a HL2000 Primus szifon továbbfejlesztett változata. Ez a hibrid szifon vízzárral és vele egyidőben igen hatékony mechanikus zárral akadályozza meg a csatornagázok feljutását. Az általa biztosított, vákuum esetén -400 Pascal, túlnyomás esetén +800 Pascal mértékű záróképeség nagyobb védeltséget garantál, mint amit egy normál, 50mm-es vízbúzzár biztosít.

Óriási előnye továbbá az, hogy a szifon 50cm vízoszlop nyomást képes visszatartani akkor, ha a lefolyóvezeték rosszul fektették, vagy bármi okból a víz a padlóösszefolyón próbálna a padlóra visszajutni (fürdőkád leeresztés, mosógép ürítés, stb.)

A lefolyó teljesítmény a HL2000-hez képest változatlan, azonban a Primus Blue az első pillanattól kezdve adja a névleges teljesítményt, a működése stabilabb.

A Primus Blue szifonbetét a megszokott módon a HL padlóösszefolyó rácsmagasítókba kerül elhelyezésre. Ezért az új szifonbetét kompatibilis a korábban beépített HL510N... és HL310N... lefolyókkal, így a korábban beépített lefolyókban az új Primus Blue szifonbetét is elhelyezhető, a régi lefolyók felruházhatóak az új szifon jó tulajdonságaival. A szifonra hajfogó elem is rendelhető HL0541.6E cikkszámmon.

Primus Blue búzzár – működés

		
Amikor az áramlás elindul, a szeleptárcsát a víznyomás megemeli	Ha a szeleptárcsa nyitva van, a víz akadálytalanul lefolyhat	Amikor az áramlás megszűnik, a szeleptárcsa lesüllyed az ülékre. A vízzárhoz elegendő víz marad a szifonban.
		
A lefolyó irányából fellépő negatív nyomáskor a szeleptárcsa önsúlya és a vízzár ellenállása együtt megakadályozzák a vízzár eltűnését.	A lefolyóirányú túlnyomáskor a szeleptárcsát a nyomás a szeleptürelmekre nyomja és meggátolja a csatornagázok kijutását. Ez a jelenség víz visszaáramláskor is.	Kiszáradás után, pl. a ritka használat, vagy padlófűtés miatt, a szeleptárcsa gumi tömítőfelületű mechanikai zárása garantálja az állandó védelmet.

Primus blue



- Lefolyótest

A lefolyótest PE (polietilén) helyett PP-ből (polipropilénből) készül. A lefolyóvezetékhez való csatlakozás így csak tokos illesztéssel történhet, hegesztett csatlakozás PE csövekkel nem lehetséges.

Az alábbiakban áttekintjük a Régi/Új cikkszámokat:

Cikkszám RÉGI	Cikkszám ÚJ
HL90Pr	HL90Prblue
HL90Pr-3000	HL90Prblue-3000
HL90Pr-3020	HL90Prblue-3020
HL37FPr	HL37FPrblue
HL3000FPr	HL3000FPrblue
HL2090	HL090.5E
HL2090KK	HL090.5EKK
HL90K	HL90K (cikkszám ugyanaz marad)
HL90KH	HL90KH (cikkszám ugyanaz marad)

Csomagolás: mint korábban

Árak: mint korábban

Teljesítés: folyamatban lévő átmenet 2022 májusától